

Die richtige



ERGOMAT

Anti-Ermüdungsmatte wählen

Polyurethan/Kautschuk

- sehr empfehlenswert ■
 empfehlenswert ■
 unterschiedlich (Anfrage bei Ergomat) ■
 nicht empfehlenswert □

	CLASSIC	COMPLETE BUBBLE	COMPLETE SMOOTH	EFB COMPLETE BUBBLE	EFB COMPLETE SMOOTH	DELUXE	INFINITY BUBBLE ESD	INFINITY SMOOTH ESD	INFINITY BUBBLE	INFINITY SMOOTH	INFINITY ULTRA-SMOOTH	BUBBLE DOWN	BASIC BUBBLE	BASIC SMOOTH	BASIC PLANO	Softline	Nitro	Nitril	Nitril ESD-Conductive	Industry	Nitril Smooth/ Plano	Nitril Smooth ESD-CON.	Hygiene
trockener Nutzungsbereich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
feuchter Nutzungsbereich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
statisch kontrolliert	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
feuerhemmend	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
rutschhemmend	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bereich für Schweißarbeiten/Funkenflug	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kundenindividuelle Matten/Zeichnung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Außenbereich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mineralöl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
pflanzliche Öle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kühlschmiermittel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kühlschmiermittel inkl. Ester und Amine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
alkalihalte Flüssigkeiten pH-Wert: 7-9,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
alkalihalte Flüssigkeiten pH-Wert: 9,5-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Säuren pH-Wert: 2-7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Säuren pH-Wert: 0-2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Desinfektionsmittel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chlorid-Lösungen im Wasser	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lösungsmittel (aromatisch/fetthaltig)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phthalat (und ähnliche Weichmacher/ Kebab/Aldehyd/Ester/Amine)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alkohol	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Gebrauchsanleitung Polyurethan/Kautschuk

	Classic/Complete Bubble/ Complete Smooth/Basic Bubble/Basic Smooth /EFB/EFB/ Bubble Down/ Basic Plano	Deluxe/Infinity Bubble/ Infinity Smooth	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/ Nitril CON/Nitril F/Industry/ Plano/Plano ESD/Plano CON	Hygiene/Safe Mat/ Super Safe-Mat
Einsatzmöglichkeiten	trockene Bereiche	trockene Bereiche	trockene und feuchte Bereiche	trockene und feuchte Bereiche
Temperatur	40° to 95° F 5° to 35° C	40° to 95° F 5° to 35° C	-40° to 195° F -40° to 90° C	-40° to 250° F -40° to 120° C
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • kehren • saugen • Feuchtreinigung mit mildem Reinigungsmittel (pH-Wert 6-8), anschließend trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> • kehren • saugen • Nassreinigung mit mildem Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) • Sollte während der Reinigung Flüssigkeit an die Mattenunterseite kommen, muss diese umgedreht und liegend getrocknet werden bis die komplette Feuchtigkeit auf der Mattenunterseite verdunstet ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • kehren • saugen • Nassreinigung mit mildem Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) • Hochdruckreinigung (70 – 100 Bar) mit einem Mindestabstand von 20 cm • Aubisklavierbar (nur für Mattengröße 60 x 90 cm) • trocknen sie die Matte flach liegend und vermeiden Sie das Einknicken der Matte 	<ul style="list-style-type: none"> • kehren • saugen • Nassreinigung auf wasserbasierenden Reinigungsmitteln (pH-Wert 1-13) • Hochdruckreinigung (70 – 100 Bar) mit einem Mindestabstand von 20 cm • Aubisklavierbar (nur für Mattengröße 60 x 90 cm) • trocknen sie die Matte flach liegend und vermeiden Sie das Einknicken der Matte

Für das Reinigen der Matten ist der Kunde selbst verantwortlich. Für Matten, die nicht sachgemäß behandelt werden, erlischt die Garantie.

Falls sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte das **ERGOMAT** Deutschland Servicebüro.

Telefon: **09524/30367-50**

E-Mail: **info@ergomat.de**



ERGOMAT

www.ergomat.com - info@ergomat.com

US: +1-440-282-4651
 English (EU): +44 03308 280 084
 Scandinavia: +45 70 22 18 40
 German: +49 9524 30367-50
 French: +33 1 446 410 28
 Dutch: +31 73 613 05 30

